

**Garant****Mašininis sriegiklis 6G DIN 371, be dangos, M: M5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	131300 M5
GTIN	4045197069627
Produktų klasė	11H

**Aprašymas****Modelis:**

**Su paviršinėmis įpjovomis. Tolerancijos klasė ISO 3 / 6G** = nuokrypis 0,02 – 0,04 mm.

**Paskirtis:**

Ruošiniams su **galvanizuota apsaugine danga** arba tiems, kurie grūdinami šiek tiek susitraukia.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 3 6G

Sriegio žingsnis: 0,8 mm

Bendras ilgis L: 70 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 6 mm

Koto kvadratas □: 4,9 mm

Kiaurymės Ø: 4,2 mm

**Techninis aprašymas**

Kiaurymės Ø	4,2 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio Ø	5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio žingsnis	0,8 mm
Norma	DIN 371
Koto Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Bendras ilgis L	70 mm

Koto kvadratas □	4,9 mm
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	15 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M5
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		