

**Garant****Mašininis sriegiklis Forma B DIN 371, be dangos, M: M4****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	131150 M4
GTIN	4045197068972
Produktų klasė	11H

**Aprašymas****Modelis:****Su vidine įpjova.**Dyd. M2,3 ir M2,6 su senu DIN-profilu. **ISO 2 6H****HSS-E****Techninis aprašymas**

Sriegio Ø	4 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio žingsnis	0,7 mm
Kiaurymės Ø	3,3 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Norma	DIN 371
Koto Ø D <sub>s</sub>	4,5 mm
Bendras ilgis L	63 mm
Koto kvadratas □	3,4 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	12 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M4

Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		