



Alyvos purkštukas, Vidinis sriegio Ø: 1/4in



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 080013 1/4 |
| GTIN | 4047322129374 |
| Produktų klasė | 08A |

Aprašymas

Modelis:

Pagal poreikį surenkamas techninės priežiūros blokas, jį galima kaip nori praplėsti jungiamaisiais spaustukais.

Modulinės konstrukcijos serijos (multifix sistema) **techninės priežiūros blokas**, sudarytas iš slėgio sumažinimo įtaiso, alyvos purkštuko ir filtro. Reguliavimo ribos 0,5 - 10 bar, darbinis slėgis maks. 16 bar, darbinė temperatūra maks. 60° C.

Privalumai:

Techninės priežiūros bloką galima pritaikyti individualiai, pvz.: su keliais slėgio regulatoriais, be alyvos purkštuko (įrankiams be alyvos), ir pan.

Paskirtis:

Įrangai iki 16 bar slėgio. Suderinami su CEJN, RECTUS ir JWL gaminiais.

Techninis aprašymas

| | |
|--|------------|
| Bendras ilgis (L), kai techninės priežiūros blokas iš 3-jų dalių | 138 mm |
| Srautas 3-jų dalių techninės priežiūros bloke | 1150 l/min |
| Vidinis sriegio Ø | 1/4 in |

| | |
|----------------|----------|
| Aukštis (H) | 190 mm |
| Produkto rūšis | Tepalinė |

Priedai

| | |
|---|-----------|
| Polikarbonatinis indastepalinėms Stiklo Ø 33 mm | 080023 33 |
|---|-----------|