

**Garant****Mašininis sriegiklis HSSE-PM forma B, be dangos, M: M10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	131280 M10
GTIN	4045197069443
Produktų klasė	11H

**Aprašymas****Modelis:****Su vidine įpjova.****Privalumai:**

Itin atsparus dilimui.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E PM

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 1,5 mm

Bendras ilgis L: 100 mm

Koto  $\varnothing D_s$ : 10 mmKoto kvadratas  $\square$ : 8 mmKiaurymės  $\varnothing$ : 8,5 mm**Techninis aprašymas**

Sriegio žingsnis	1,5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio $\varnothing$	10 mm
Kiaurymės $\varnothing$	8,5 mm
Norma	DIN 371
Koto $\varnothing D_s$	10 mm
Bendras ilgis L	100 mm

Koto kvadratas □	8 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E PM
Sriegio gylis	30 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M10
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	15 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	18 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	18 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	18 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	9 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		

