

Garant
Mašininis sriegiklis, be dangos, MF: 32X1,5

Užsakymo data

Užsakymo numeris	136250 32X1,5
GTIN	4045197079060
Produktų klasė	11H

Aprašymas
Modelis:
Sriegiklis su 15° dešiniu sraiginiu grioveliu.

Sriegio tipas: MF

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 374

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 1,5 mm

Bendras ilgis L: 150 mm

 Koto Ø D_s: 22 mm

Koto kvadratas □: 18 mm

Kiaurymės Ø: 30,5 mm

Techninis aprašymas

Drožlių griovelių skaičius	4
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Kiaurymės Ø	30,5 mm
Sriegio Ø	32 mm
Sriegio žingsnis	1,5 mm
Koto Ø D _s	22 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Koto kvadratas □	18 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H

Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 374
Sriegio gylis	64 mm
Sriegio tipas	MF
Sriegio dydis	M32×1,5
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	15 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		

