

**Garant****Mašininis sriegiklis, oksiduotas, MF: 26X1,5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	136260 26X1,5
GTIN	4045197079268
Produktų klasė	11H

**Aprašymas****Modelis:**

Paviršius oksiduotas, mažesnė galimybė prilipti drožlei prie sriegiklio paviršiaus.

Sriegio tipas: MF

Ašmenys: HSS

Norma: DIN 374

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 1,5 mm

Bendras ilgis L: 140 mm

Koto  $\varnothing D_s$ : 18 mm

Koto kvadratas  $\square$ : 14,5 mm

Kiaurymės  $\varnothing$ : 24,5 mm

**Techninis aprašymas**

Sriegio žingsnis	1,5 mm
Sriegio $\varnothing$	26 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Kiaurymės $\varnothing$	24,5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Koto $\varnothing D_s$	18 mm
Bendras ilgis L	140 mm
Koto kvadratas $\square$	14,5 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H

Ašmenys	HSS
Norma	DIN 374
Sriegio gylis	78 mm
Sriegio tipas	MF
Sriegio dydis	M26×1,5
Danga	oksiduotas
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Ketus (G)	ribotai tinka	9 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	13 m/min	N
Alyva	tinka		

drėgnas, maks.

ribotai tinka