

Garant**Mašininis sriegiklis Forma C DIN 371/376, TiN, M: M14****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	131250 M14
GTIN	4045197416230
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:****TiN sluoksnis:**

- **Padidintas atsparumas nusidėvėjimui.**
- **Išvengiama medžiagos prieaugų susidarymo.**
- **Galimas didesnis pjovimo greitis.**

Tinka naudoti su **emulsija** (mažiausia alyvos dalis 8 %).

Su vidine įpjova.

(Forma C) 2-3 žingsnių pjaunančioji dalis – **be vidinės įpjovos**. Tinka ir aklinosioms kiaurymėms.

ISO 2 6H**HSS-E****Techninis aprašymas**

Kiaurymės Ø	12 mm
Sriegio Ø	14 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio žingsnis	2 mm
Norma	DIN 376
Koto Ø D _s	11 mm
Bendras ilgis L	110 mm
Koto kvadratas □	9 mm

Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	42 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M14
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis	ribotai tinka	16 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	20 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	19 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		