

**Garant****Mašininis sriegiklis HSS-E-PM, oksiduotas, MF: 12X1,5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	137055 12X1,5
GTIN	4045197272409
Produktų klasė	11H

**Aprašymas****Modelis:**

Paviršius oksiduotas, mažesnė galimybė prilipti drožlei prie sriegiklio paviršiaus.

Sriegio tipas: MF

Ašmenys: HSS E PM

Norma: DIN 374

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 1,5 mm

Bendras ilgis L: 100 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 9 mm

Koto kvadratas □: 7 mm

Kiaurymės Ø: 10,5 mm

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio žingsnis	1,5 mm
Drožlių griovelėlių skaičius	3
Sriegio Ø	12 mm
Kiaurymės Ø	10,5 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	9 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Koto kvadratas □	7 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX

Ašmenys	HSS E PM
Norma	DIN 374
Sriegio gylis	24 mm
Sriegio tipas	MF
Sriegio dydis	M12×1,5
Danga	oksiduotas
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	20 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	rožinė
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	18 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	9 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	3 m/min	P
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka	4 m/min	S
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		