

Garant**Mašininis sriegiklis HSS-E, TiCN, MF: 14X1,5****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 136270 14X1,5 |
| GTIN | 4045197079381 |
| Produktų klasė | 11H |

Aprašymas**Modelis:**

Tinka naudoti su **emulsija** (mažiausia alyvos dalis 8 %).

Rekomendacija:

Apdirbant **TOOLOX medžiagas**, rekomenduojame kiaurymes prieš sriegimą išgręžti Ø nuo **0,05** iki **0,3 mm** didesnes, nei priklauso pagal srieginės kiaurymės toleranciją pagal DIN (žr. lentelę).

Sriegio tipas: MF

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 374

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 1,5 mm

Bendras ilgis L: 100 mm

Koto Ø D_s: 11 mm

Koto kvadratas □: 9 mm

Kiaurymės Ø: 12,5 mm

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------|---------|
| Kiaurymės Ø | 12,5 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 |
| Sriegio žingsnis | 1,5 mm |
| Sriegio Ø | 14 mm |
| Drožlių griovelių skaičius | 4 |
| Koto Ø D _s | 11 mm |
| Bendras ilgis L | 100 mm |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Koto kvadratas □ | 9 mm |
| Tolerancijos klasė | ISO 2 6H |
| Ašmenys | HSS E |
| Norma | DIN 374 |
| Sriegio gylis | 28 mm |
| Sriegio tipas | MF |
| Sriegio dydis | M14×1,5 |
| Danga | TiCN |
| Profilio kampas | 60 laipsniai |
| Sriegio norma | DIN 13 |
| Kreipiančiosios dalies forma | C |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2×D kai kiaurymė aklinoji |
| Pjovimo kryptis | dešinin. |
| Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas | raudona |
| Produkto rūšis | sriegiklius |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Plienas <500 N/mm ² | ribotai tinka | 20 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | ribotai tinka | 19 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 19 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm ² | tinka | 9 m/min | P |
| TOOLOX 33 | tinka | 3 m/min | H |
| Alyva | tinka | | |

drėgnas, maks.

tinka