

**Mašininis sriegiklis HSS-E 6H, TiN, M × žingsnis: 4X0,5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	137150 4X0,5
GTIN	4045197079619
Produktų klasė	11H

**Aprašas****Aprašymas:**

Paviršius padengtas specialia, dilimui atsparia danga. Tinka naudoti su **emulsija** (mažiausia alyvos dalis 8 %).

**Pastaba:****NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!****Rekomenduojamas atitinkmuo iš naujosios serijos Nr. 137160.**

Profilio kampas: 60 laipsniai

Sriegio norma: DIN 13

Kreipiančiosios dalies forma: C

Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 40 laipsniai

Vidinis aušinimas: false

Naudojama, kai gręžimo tipas: iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji

Sriegio tipas: MF

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 374

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 0,5 mm

Bendras ilgis L<sub>vis</sub>: 63 mm

Koto Ø: 2,8 mm

Koto keturbriaunis: 2,1 mm

Kiaurymės Ø: 3,5 mm

**Techninis aprašymas**

Drožlių griovelių skaičius	3
Pjovimo briaunų skaičius Z	3

Sriegio žingsnis	0,5 mm
Kiaurymės Ø	3,5 mm
Sriegio Ø	4 mm
Viršūnės nuožulos kampas	50 laipsniai
Koto Ø	2,8 mm
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	63 mm
Koto keturbriaunis	2,1 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 374
Sriegio gylis	8 mm
Sriegio tipas	MF
Sriegio dydis	4×0,5
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia