

**Garant****Mašininis sriegiklis HSS-E, oksiduotas, MF: 8X1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	137050 8X1
GTIN	4045197079510
Produktų klasė	11H

**Aprašymas****Modelis:**

Paviršius oksiduotas, mažesnė galimybė prilipti drožlei prie sriegiklio paviršiaus.

Sriegio tipas: MF

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 374

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 1 mm

Bendras ilgis L: 90 mm

Koto  $\varnothing D_s$ : 6 mm

Koto kvadratas  $\square$ : 4,9 mm

Kiaurymės  $\varnothing$ : 7 mm

**Techninis aprašymas**

Sriegio žingsnis	1 mm
Kiaurymės $\varnothing$	7 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio $\varnothing$	8 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Koto $\varnothing D_s$	6 mm
Bendras ilgis L	90 mm
Koto kvadratas $\square$	4,9 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H

Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 374
Sriegio gylis	16 mm
Sriegio tipas	MF
Sriegio dydis	M8×1
Danga	oksiduotas
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	15 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	15 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	6 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	13 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		

