

Garant**Mašininis sriegiklis, oksiduotas, MF: 18X1,5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	136260 18X1,5
GTIN	4045197079220
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:**

Paviršius oksiduotas, mažesnė galimybė prilipti drožlei prie sriegiklio paviršiaus.

Sriegio tipas: MF

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 374

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 1,5 mm

Bendras ilgis L: 110 mm

Koto $\varnothing D_s$: 14 mm

Koto kvadratas \square : 11 mm

Kiaurymės \varnothing : 16,5 mm

Techninis aprašymas

Drožlių griovelių skaičius	4
Sriegio žingsnis	1,5 mm
Sriegio \varnothing	18 mm
Kiaurymės \varnothing	16,5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Koto $\varnothing D_s$	14 mm
Bendras ilgis L	110 mm
Koto kvadratas \square	11 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H

Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 374
Sriegio gylis	54 mm
Sriegio tipas	MF
Sriegio dydis	M18×1,5
Danga	oksiduotas
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Ketus (G)	ribotai tinka	9 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	13 m/min	N
Alyva	tinka		

drėgnas, maks.

ribotai tinka