

Garant**Mašininis sriegiklis HSS-E-PM, oksiduotas, MF: 10X1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	137055 10X1
GTIN	4045197272362
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:**

Paviršius oksiduotas, mažesnė galimybė prilipti drožlei prie sriegiklio paviršiaus.

Sriegio tipas: MF

Ašmenys: HSS E PM

Norma: DIN 374

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 1 mm

Bendras ilgis L: 90 mm

Koto $\varnothing D_s$: 7 mm

Koto kvadratas \square : 5,5 mm

Kiaurymės \varnothing : 9 mm

Techninis aprašymas

Sriegio \varnothing	10 mm
Sriegio žingsnis	1 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Kiaurymės \varnothing	9 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Koto $\varnothing D_s$	7 mm
Bendras ilgis L	90 mm
Koto kvadratas \square	5,5 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX

Ašmenys	HSS E PM
Norma	DIN 374
Sriegio gylis	20 mm
Sriegio tipas	MF
Sriegio dydis	M10×1
Danga	oksiduotas
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	20 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	rožinė
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	18 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	9 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	3 m/min	P
Ti >850 N/mm ²	tinka	4 m/min	S
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		