

**Garant****Mašininis sriegiklis HSS-E-PM, oksiduotas, MF: 10X1,25****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	137055 10X1,25
GTIN	4045197272379
Produktų klasė	11H

**Aprašymas****Modelis:**

Paviršius oksiduotas, mažesnė galimybė prilipti drožlei prie sriegiklio paviršiaus.

Sriegio tipas: MF

Ašmenys: HSS E PM

Norma: DIN 374

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 1,25 mm

Bendras ilgis L: 100 mm

Koto  $\varnothing D_s$ : 7 mm

Koto kvadratas  $\square$ : 5,5 mm

Kiaurymės  $\varnothing$ : 8,8 mm

**Techninis aprašymas**

Sriegio $\varnothing$	10 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Drožlių griovelių skaičius	3
Kiaurymės $\varnothing$	8,8 mm
Sriegio žingsnis	1,25 mm
Koto $\varnothing D_s$	7 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Koto kvadratas $\square$	5,5 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX

Ašmenys	HSS E PM
Norma	DIN 374
Sriegio gylis	20 mm
Sriegio tipas	MF
Sriegio dydis	M10×1,25
Danga	oksiduotas
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	20 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	rožinė
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	18 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	9 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	3 m/min	P
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka	4 m/min	S
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		