

HOLEX**Kūginis gilintuvas 90°, be dangos, Išorinis Ø Dc: 15mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	150175 15
GTIN	4045197085795
Produktų klasė	12M

Aprašymas**Modelis:**

Visi gilintuvai su 3 pjovimo briaunomis, kurios specialiai užgalastos ir užkuprintos.

Grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio.

Kūginis gilintuvas, nebrangi alternatyva.

Paskirtis:

Precizinis kūginis gilintuvas užtikrina lygų kūginį gilinimą.

Techninis aprašymas

mažiausias gilintuvo Ø kiaurymeui nuo	3,2 mm
Koto tolerancija	h9
Įleidžiamiems varžtams ISO 2009, 2010,7046, 7047	M8
Išorinis Ø	15 mm
Pastūma f plienui < 500 N/mm ²	0,12 mm/aps,
Koto Ø D _s	10 mm
Bendras ilgis L	60 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Danga	be dangos
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	90 laipsniai
Ašmenys	HSS

Norma	DIN 335 C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	70 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	33 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	28 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	ribotai tinka	27 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	27 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	8 m/min	P
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		