



## Mašininis sriegiklis HSS-E 6H, TiN, M × žingsnis: 22X1,5



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	137150 22X1,5
GTIN	4045197079749
Produktų klasė	11H

### Aprašas

#### Aprašymas:

Paviršius padengtas specialia, dilimui atsparia danga. Tinka naudoti su **emulsija** (mažiausia alyvos dalis 8 %).

#### Pastaba:

#### NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!

#### Rekomenduojamas atitikmuo iš naujosios serijos Nr. 137160.

Profilio kampas: 60 laipsniai

Sriegio norma: DIN 13

Kreipiančiosios dalies forma: C

Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 40 laipsniai

Vidinis aušinimas: false

Naudojama, kai gręžimo tipas: iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji

Sriegio tipas: MF

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 374

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 1,5 mm

Bendras ilgis  $L_{viso}$ : 125 mm

Koto Ø: 18 mm

Koto keturbriaunis: 14,5 mm

Kiaurymės Ø: 20,5 mm

### Techninis aprašymas

Drožlių griovelių skaičius	3
Kiaurymės Ø	20,5 mm

Sriegio žingsnis	1,5 mm
Sriegio Ø	22 mm
Viršūnės nuožulos kampas	50 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Koto Ø	18 mm
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	125 mm
Koto keturbriaunis	14,5 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 374
Sriegio gylis	44 mm
Sriegio tipas	MF
Sriegio dydis	22×1,5
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia