



Alyvos purkštukas, Vidinis sriegio Ø: 3/8in



Užsakymo data

Užsakymo numeris	080013 3/8
GTIN	4047322244794
Produktų klasė	08A

Aprašymas

Modelis:

Pagal poreikį surenkamas techninės priežiūros blokas, jį galima kaip nori praplėsti jungiamaisiais spaustukais.

Modulinės konstrukcijos serijos (multifix sistema) **techninės priežiūros blokas**, sudarytas iš slėgio sumažinimo įtaiso, alyvos purkštuko ir filtro. Reguliavimo ribos 0,5 - 10 bar, darbinis slėgis maks. 16 bar, darbinė temperatūra maks. 60° C.

Privalumai:

Techninės priežiūros bloką galima pritaikyti individualiai, pvz.: su keliais slėgio regulatoriais, be alyvos purkštuko (įrankiams be alyvos), ir pan.

Paskirtis:

Įrangai iki 16 bar slėgio. Suderinami su CEJN, RECTUS ir JWL gaminiais.

Techninis aprašymas

Aukštis (H)	196 mm
Vidinis sriegio Ø	3/8 in
Srautas 3-jų dalių techninės priežiūros bloke	1150 l/min

Bendras ilgis (L), kai techninės priežiūros blokas iš 3-ju dalių

183 mm

Produkto rūšis

Tepalinė

Priedai

Polikarbonatinis indastepalinėms Stiklo Ø 33 mm

080023 33