

HOLEX**Kūginių gilintuvų rinkinys HSS Nr. 150175 dėžutėje 90°, be dangos, Gilintuvų kiekis: 7****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	150320 7
GTIN	4045197086051
Produktų klasė	12M

Aprašymas**Modelis:**

Kūginių gilintuvų rinkiniai **dėžutėje**. Praktiškas pasirinkimas montavimo darbams.

Visi gilintuvai su 3 pjovimo briaunomis, kurios specialiai užgalastos.

Grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio.

Precizinis kūginis gilintuvas užtikrina lygų kūginį gilinimą.

Turinys:

po 1 gilintuvą: dyd. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

Pastaba:

Tuščią dėžutę 6 arba 7 gilintuvams žr. Nr. 150370.

Techninis aprašymas

Gilintuvų kiekis	7
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Danga	be dangos
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	90 laipsniai

Ašmenys	HSS
Norma	DIN 335 C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Priedai

Kūginis gilintuvas 90° Išorinis Ø Dc 8 mm	150175 8
Kūginis gilintuvas 90° Išorinis Ø Dc 6 mm	150175 6
Kūginis gilintuvas 90° Išorinis Ø Dc 15 mm	150175 15
Kūginis gilintuvas 90° Išorinis Ø Dc 25 mm	150175 25
Kūginis gilintuvas 90° Išorinis Ø Dc 11,5 mm	150175 11,5
Kūginis gilintuvas 90° Išorinis Ø Dc 19 mm	150175 19
Kūginis gilintuvas 90° Išorinis Ø Dc 10 mm	150175 10