

Garant**precizinis kūginis gilintuvas 90°, TiAlN, Išorinis Ø Dc: 16,5mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 150170 16,5 |
| GTIN | 4045197085641 |
| Produktų klasė | 11M |

Aprašymas**Modelis:**

Visi gilintuvai su 3 pjovimo briaunomis, kurios specialiai užgalastos ir užkupertos. Grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio.

Precizinis kūginis gilintuvas su TiN danga našesniam darbui.

Paskirtis:

Precizinis kūginis gilintuvas užtikrina lygų kūginį gilinimą.

Techninis aprašymas

| | |
|---|--------------|
| Koto tolerancija | h9 |
| Pastūma f plienui < 500 N/mm ² | 0,14 mm/aps, |
| Įleidžiamiems varžtams DIN 7991 | M8 |
| Išorinis Ø | 16,5 mm |
| mažiausias gilintuvo Ø kiaurymei nuo | 3,2 mm |
| Koto Ø D _s | 10 mm |
| Bendras ilgis L | 60 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 |
| Danga | TiAlN |
| Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 laipsniai |
| Ašmenys | HSS |

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Norma | DIN 335 C |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Spalvinis žymėjimas | žalia |
| Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------|-----------|
| Al >10 % Si | ribotai tinka | 25 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 34 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 32 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 32 m/min | P |
| INOX <900 N/mm ² | tinka | 9 m/min | M |
| INOX >900 N/mm ² | ribotai tinka | 8 m/min | M |
| CuZn | ribotai tinka | 80 m/min | N |
| Uni | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| sausasis | ribotai tinka | | |