

HOLEX**Kūginių gilintuvų rinkinys HSS Nr. 150175 dėžutėje 90°, be dangos, Gilintuvų kiekis: 17****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	150320 17
GTIN	4045197086068
Produktų klasė	12M

Aprašymas**Modelis:**

Kūginių gilintuvų rinkiniai **dėžutėje**. Praktiškas pasirinkimas montavimo darbams.

Visi gilintuvai su 3 pjovimo briaunomis, kurios specialiai užgalastos.

Grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio.

Precizinis kūginis gilintuvas užtikrina lygų kūginį gilinimą.

Turinys:

po 1 gilintuvą: dyd. 4,3; 5; 6; 6,3; 7; 8; 8,3; 10; 10,4; 11,5; 12,4; 15; 16,5; 19; 20,5; 23; 25

Pastaba:

Tuščią dėžutę 6 arba 7 gilintuvams žr. Nr. 150370.

Techninis aprašymas

Gilintuvų kiekis	17
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Danga	be dangos
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	90 laipsniai

Ašmenys	HSS
Norma	DIN 335 C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Priedai

Kūginis gilintuvas 90° Išorinis Ø Dc 11,5 mm	150175 11,5
Kūginis gilintuvas 90° Išorinis Ø Dc 15 mm	150175 15
Kūginis gilintuvas 90° Išorinis Ø Dc 7 mm	150175 7
Kūginis gilintuvas 90° Išorinis Ø Dc 8 mm	150175 8
HOLEX Pro Steel Precizinis kūginis gilintuvas su kintamu žingsniu 90° Išorinis Ø Dc 4,3 mm	150182 4,3
HOLEX Pro Steel precizinis kūginis gilintuvas su 3 tvirtinimo plokštumomis 90° Išorinis Ø Dc 4,3 mm	150184 4,3
Kūginis gilintuvas 90° Išorinis Ø Dc 12,4 mm	150175 12,4
Kūginis gilintuvas 90° Išorinis Ø Dc 4,3 mm	150175 4,3
Kūginis gilintuvas 90° Išorinis Ø Dc 16,5 mm	150175 16,5
Kūginis gilintuvas 90° Išorinis Ø Dc 6 mm	150175 6
Kūginis gilintuvas 90° Išorinis Ø Dc 10,4 mm	150175 10,4
Kūginis gilintuvas 90° Išorinis Ø Dc 19 mm	150175 19
Kūginis gilintuvas 90° Išorinis Ø Dc 5 mm	150175 5
Kūginis gilintuvas 90° Išorinis Ø Dc 10 mm	150175 10
Kūginis gilintuvas 90° Išorinis Ø Dc 25 mm	150175 25
Kūginis gilintuvas 90° Išorinis Ø Dc 8,3 mm	150175 8,3
Kūginis gilintuvas 90° Išorinis Ø Dc 20,5 mm	150175 20,5
Kūginis gilintuvas 90° Išorinis Ø Dc 23 mm	150175 23
Kūginis gilintuvas 90° Išorinis Ø Dc 6,3 mm	150175 6,3