

Garant**Precizinių kūginių gilintuvų su 3 tvirtinimo plokštumomis rinkinys Nr. 150132 dėžutėje 90°, TiAlN, Gilintuvų kiekis: 5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

150307 5

GTIN

4045197700803

Produktų klasė

11M

Aprašymas**Modelis:**

Precizinis kūginis gilintuvas 150132. Visi gilintuvai **papildomai su 3 plokštumomis** ties kotu tvirtinimui į 3-jų kumštelių griebtuvą.

Visi gilintuvai su 3 pjovimo briaunomis. Speciali geometrija su ypatingu kintamu žingsniu ir atitinkamai nušlifuotomis pjovimo briaunomis. Specialus užgalandimas ir užkuperinimas. Gilintuvo grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio. Inovatyvi, **speciali TiAlN danga** padidina įrankio patvarumą. Precizinis kūginis gilintuvas, pagamintas su siauresnėmis pjovimo tolerancijos ribomis negu reikalaujama pagal DIN335-C.

Privalumai:

Itin stabilus veikimas gilinimo proceso metu. Tolygus pjūvis užtikrina puikų rezultatą ir **optimalų įrankio patvarumą.**

Paskirtis:

Precizinis kūginis gilintuvas **tikslių, apvalių 90° kiaurymių gilinimui.**

Turinys:

po 1 gilintuvą: Dyd. 6,3; 10,4; 16,5; 20,5; 25

Tiekimo sudėtis:

5 dalių precizinių kūginių gilintuvų rinkinys **stačiakampėje dėžutėje.**

Techninis aprašymas

Gilintuvų kiekis	5
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Danga	TiAlN
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	90 laipsniai
Ašmenys	HSS
gilintuvo pjovimo briaunų skirstymas	nevienodas
Norma	DIN 335 C
Kotas	Trijų užspaudimo plokštumų kotas su h9
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	75 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	75 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	50 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	65 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	50 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	30 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	18 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	8 m/min	P
Plienas <55 HRC	ribotai tinka	8 m/min	H
INOX <900 N/mm ²	tinka	16 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	10 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	12 m/min	S
Ketus (G)	tinka	25 m/min	K

CuZn	tinka	60 m/min	N
Grafitas, GFK / CFK	ribotai tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		

Priedai

Precizinis kūginis gilintuvas su 3 tvirtinimo plokštumomis 90° Išorinis Ø Dc 6,3 mm	150132 6,3
Precizinis kūginis gilintuvas su 3 tvirtinimo plokštumomis 90° Išorinis Ø Dc 16,5 mm	150132 16,5
Precizinis kūginis gilintuvas su 3 tvirtinimo plokštumomis 90° Išorinis Ø Dc 25 mm	150132 25
Precizinis kūginis gilintuvas su 3 tvirtinimo plokštumomis 90° Išorinis Ø Dc 10,4 mm	150132 10,4
Precizinis kūginis gilintuvas su 3 tvirtinimo plokštumomis 90° Išorinis Ø Dc 20,5 mm	150132 20,5