

**HOLEX**
**Kūginis gilintuvas 90°, be dangos, Išorinis Ø Dc: 8,3mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	150175 8,3
GTIN	4045197085740
Produktų klasė	12M

**Aprašymas**
**Modelis:**

**Visi gilintuvai su 3 pjovimo briaunomis**, kurios specialiai užgalastos ir užkuprintos.

Grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio.

Kūginis gilintuvas, nebrangi alternatyva.

**Paskirtis:**

Precizinis kūginis gilintuvas užtikrina lygų kūginį gilinimą.

**Techninis aprašymas**

mažiausias gilintuvo Ø kiaurymei nuo	2 mm
Koto tolerancija	h9
Įleidžiamiems varžtams DIN 7991	M4
Išorinis Ø	8,3 mm
Pastūma f plienui < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,09 mm/aps,
Koto Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Bendras ilgis L	50 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Danga	be dangos
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	90 laipsniai
Ašmenys	HSS

Norma	DIN 335 C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	70 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	33 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	28 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	27 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	27 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	8 m/min	P
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		