

HOLEX**Kūginių gilintuvų rinkinys Nr. 150180 dėžutėje 90°, TiN, Gilintuvų kiekis: 6****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	150340 6
GTIN	4045197086075
Produktų klasė	12M

Aprašymas**Modelis:**

Kūginių gilintuvų rinkiniai **dėžutėje**. Praktiškas pasirinkimas montavimo darbams.

Visi gilintuvai su 3 pjovimo briaunomis, kurios specialiai užgalastos.

Grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio.

Paskirtis:

Precizinis kūginis gilintuvas užtikrina lygų kūginį gilinimą.

Turinys:

po 1 gilintuvą: dyd. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

Pastaba:

Tuščią dėžutę 6 arba 7 gilintuvams žr. Nr. 150370.

Techninis aprašymas

Gilintuvų kiekis	6
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Danga	TiN
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	90 laipsniai

Ašmenys	HSS
Norma	DIN 335 C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	70 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	33 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	28 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	ribotai tinka	27 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	27 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	8 m/min	P
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		

Priedai

HOLEX Pro Steel precizinis kūginis gilintuvas su 3 tvirtinimo plokštumomis 90° Išorinis Ø Dc 15 mm	150184 15
HOLEX Pro Steel precizinis kūginis gilintuvas su 3 tvirtinimo plokštumomis 90° Išorinis Ø Dc 19 mm	150184 19
HOLEX Pro Steel precizinis kūginis gilintuvas su 3 tvirtinimo plokštumomis 90° Išorinis Ø Dc 10 mm	150184 10
Kūginis gilintuvas 90° Išorinis Ø Dc 10 mm	150180 10
HOLEX Pro Steel Precizinis kūginis gilintuvas su kintamu žingsniu 90° Išorinis Ø Dc 10 mm	150182 10
HOLEX Pro Steel Precizinis kūginis gilintuvas su kintamu žingsniu 90° Išorinis Ø Dc 11,5 mm	150182 11,5

HOLEX Pro Steel precizinis kūginis gilintuvas su 3 tvirtinimo plokštumomis90° Išorinis Ø Dc 11,5 mm	150184 11,5
Kūginis gilintuvas90° Išorinis Ø Dc 8 mm	150180 8
HOLEX Pro Steel Precizinis kūginis gilintuvas su kintamu žingsniu90° Išorinis Ø Dc 19 mm	150182 19
HOLEX Pro Steel Precizinis kūginis gilintuvas su kintamu žingsniu90° Išorinis Ø Dc 8 mm	150182 8
HOLEX Pro Steel Precizinis kūginis gilintuvas su kintamu žingsniu90° Išorinis Ø Dc 15 mm	150182 15
Kūginis gilintuvas90° Išorinis Ø Dc 6 mm	150180 6
Kūginis gilintuvas90° Išorinis Ø Dc 11,5 mm	150180 11,5
HOLEX Pro Steel Precizinis kūginis gilintuvas su kintamu žingsniu90° Išorinis Ø Dc 6 mm	150182 6
Kūginis gilintuvas90° Išorinis Ø Dc 15 mm	150180 15
Kūginis gilintuvas90° Išorinis Ø Dc 19 mm	150180 19
HOLEX Pro Steel precizinis kūginis gilintuvas su 3 tvirtinimo plokštumomis90° Išorinis Ø Dc 8 mm	150184 8
HOLEX Pro Steel precizinis kūginis gilintuvas su 3 tvirtinimo plokštumomis90° Išorinis Ø Dc 6 mm	150184 6