

Garant**Mašininis sriegiklis 6G DIN 376, be dangos, M: M16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	131350 M16
GTIN	4045197069702
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:**

Su paviršinėmis įpjovomis. Tolerancijos klasė ISO 3 / 6G = nuokrypis 0,02 – 0,04 mm.

Visi dydžiai: kotas pagal DIN 376 (= koto Ø siaurėjantis), todėl tinka gilesniam sriegimui.

Paskirtis:

Ruošiniams su **galvanizuota apsaugine danga** arba tiems, kurie grūdinami šiek tiek susitraukia.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Tolerancijos klasė: ISO 3 6G

Sriegio žingsnis: 2 mm

Bendras ilgis L: 110 mm

Koto Ø D_s: 12 mm

Koto kvadratas □: 9 mm

Kiaurymės Ø: 14 mm

Techninis aprašymas

Sriegio Ø	16 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Kiaurymės Ø	14 mm
Sriegio žingsnis	2 mm
Drožlių griovelio skaičius	3
Norma	DIN 376
Koto Ø D _s	12 mm

Bendras ilgis L	110 mm
Koto kvadratas □	9 mm
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	48 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M16
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		

