



Kūginis gilintuvas 90°, TiN, Išorinis Ø Dc: 12,4mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	150180 12,4
GTIN	4045197085948
Produktų klasė	12M

Aprašymas

Modelis:

Visi gilintuvai su 3 pjovimo briaunomis, kurios specialiai užgalastos ir užkuprintos.

Grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio.

Ekonomiškas modelis, su TiN danga ,našiam darbui.

Paskirtis:

Precizinis kūginis gilintuvas užtikrina lygų kūginį gilinimą.

Techninis aprašymas

Koto tolerancija	h9
Išorinis Ø	12,4 mm
mažiausias gilintuvo Ø kiaurymei nuo	2,8 mm
Pastūma f plienui < 500 N/mm ²	0,12 mm/aps,
Įleidžiamiems varžtams DIN 7991	M6
Koto Ø D _s	8 mm
Bendras ilgis L	56 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Danga	TiN
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	90 laipsniai
Ašmenys	HSS

Norma	DIN 335 C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	38 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	ribotai tinka	34 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	32 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	32 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	9 m/min	M
CuZn	tinka	80 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		