

Garant
VHM plėstuvas HPC kiaurosiosms kiaurymėms, TiAlN, Nominalusis Ø DC: 10,03mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	164362 10,03
GTIN	4045197363329
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Modelis:

NC tinkamas modelis su tiesiu koto Ø standartizuotiems griebtuvams - ypač **hidrauliniams** arba **tiksliems patronams**. **Mažiausiam radialiniam mušimui** ir **maksimaliam proceso saugumui**. Nebereikia įsigyti specialių griebtuvų. Su vidiniu aušinimu **produktyviam apdirbimui** ir gamybos kaštams mažinti.

Plėstuvų gamyklinė tolerancija:

sveiki skaičiai ir Ø 0,5: H7 pagal DIN 1420

1/100 matmenys Ø 3,97–12,03: +0,004/0

Su trumpomis pjovimo briaunomis ir kairine spirale.

Paskirtis:

Kiaurymių HPC / HSC plėtimui.

Pastaba:

JAU YRA NAUJA KARTA!

Rekomenduojamas produktas Nr. 164420.

Naudojama, kai gręžimo tipas: kai kiaurymė atvira

Kiaurymės Ø tolerancija: 0 / 0,004

Pjovimo briaunų skaičius Z: 6

Kiaurymės Ø tolerancija: 0 / 0,004

Pjovimo briaunos ilgis L_c: 20 mm

Iškyšos ilgis L₁: 76 mm

Bendras ilgis L: 120 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z: 6

Koto Ø D_s: 10 mm

Techninis aprašymas

Iškyšos ilgis L_1	76 mm
Nominalusis $\varnothing D_c$	10,03 mm
Pastūma f plienui $< 1100 \text{ N/mm}^2$	0,6 mm/aps,
Koto tolerancija	h6
Koto $\varnothing D_s$	10 mm
Bendras ilgis L	120 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	20 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
rekomenduojamas gręžimo $\varnothing$ apdirbant plieną $< 1100 \text{ N/mm}^2$	9,8 mm
Kiaurymės $\varnothing$ tolerancija	0 / 0,004
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas	taip
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Pjovimo technika	HPC
Naudojama, kai gręžimo tipas	kai kiaurymė atvira
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Phillips antgalis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas $< 750 \text{ N/mm}^2$	tinka	150 m/min	P
Plienas $< 900 \text{ N/mm}^2$	tinka	120 m/min	P
Plienas $< 1100 \text{ N/mm}^2$	tinka	120 m/min	P
Ketus	tinka	80 m/min	K
GGG	tinka	60 m/min	K
Uni	tinka		

drėgnas, maks.

tinka

šlapias, min.

tinka