

**HOLEX****Kūginių gilintuvų rinkinys Nr. 150180 dėžutėje 90°, TiN, Gilintuvų kiekis: 7****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	150340 7
GTIN	4045197086082
Produktų klasė	12M

**Aprašymas****Modelis:**

Kūginių gilintuvų rinkiniai **dėžutėje**. Praktiškas pasirinkimas montavimo darbams.

**Visi gilintuvai su 3 pjovimo briaunomis**, kurios specialiai užgalastos.

Grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio.

**Paskirtis:**

Precizinis kūginis gilintuvas užtikrina lygų kūginį gilinimą.

**Turinys:**

po 1 gilintuvą: dyd. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

**Pastaba:**

Tuščią dėžutę 6 arba 7 gilintuvams žr. Nr. 150370.

**Techninis aprašymas**

Gilintuvų kiekis	7
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Danga	TiN
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	90 laipsniai

Ašmenys	HSS
Norma	DIN 335 C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	70 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	33 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	28 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	27 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	27 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	8 m/min	P
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		

## Priedai

HOLEX Pro Steel precizinis kūginis gilintuvas su 3 tvirtinimo plokštumomis 90° Išorinis Ø Dc 11,5 mm	150184 11,5
HOLEX Pro Steel Precizinis kūginis gilintuvas su kintamu žingsniu 90° Išorinis Ø Dc 15 mm	150182 15
Kūginis gilintuvas 90° Išorinis Ø Dc 19 mm	150180 19
HOLEX Pro Steel Precizinis kūginis gilintuvas su kintamu žingsniu 90° Išorinis Ø Dc 10 mm	150182 10
HOLEX Pro Steel precizinis kūginis gilintuvas su 3 tvirtinimo plokštumomis 90° Išorinis Ø Dc 25 mm	150184 25
HOLEX Pro Steel Precizinis kūginis gilintuvas su kintamu žingsniu 90° Išorinis Ø Dc 8 mm	150182 8

Kūginis gilintuvas 90° Išorinis Ø Dc 25 mm	150180 25
HOLEX Pro Steel Precizinis kūginis gilintuvas su kintamu žingsniu 90° Išorinis Ø Dc 19 mm	150182 19
Kūginis gilintuvas 90° Išorinis Ø Dc 8 mm	150180 8
HOLEX Pro Steel Precizinis kūginis gilintuvas su kintamu žingsniu 90° Išorinis Ø Dc 6 mm	150182 6
Kūginis gilintuvas 90° Išorinis Ø Dc 11,5 mm	150180 11,5
HOLEX Pro Steel Precizinis kūginis gilintuvas su kintamu žingsniu 90° Išorinis Ø Dc 11,5 mm	150182 11,5
HOLEX Pro Steel precizinis kūginis gilintuvas su 3 tvirtinimo plokštumomis 90° Išorinis Ø Dc 10 mm	150184 10
Kūginis gilintuvas 90° Išorinis Ø Dc 15 mm	150180 15
HOLEX Pro Steel precizinis kūginis gilintuvas su 3 tvirtinimo plokštumomis 90° Išorinis Ø Dc 15 mm	150184 15
HOLEX Pro Steel precizinis kūginis gilintuvas su 3 tvirtinimo plokštumomis 90° Išorinis Ø Dc 19 mm	150184 19
HOLEX Pro Steel precizinis kūginis gilintuvas su 3 tvirtinimo plokštumomis 90° Išorinis Ø Dc 6 mm	150184 6
HOLEX Pro Steel Precizinis kūginis gilintuvas su kintamu žingsniu 90° Išorinis Ø Dc 25 mm	150182 25
Kūginis gilintuvas 90° Išorinis Ø Dc 10 mm	150180 10
Kūginis gilintuvas 90° Išorinis Ø Dc 6 mm	150180 6
HOLEX Pro Steel precizinis kūginis gilintuvas su 3 tvirtinimo plokštumomis 90° Išorinis Ø Dc 8 mm	150184 8