

**Garant****Mašininis sriegiklis, be dangos, M: M2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	131700 M2
GTIN	4045197069993
Produktų klasė	11H

**Aprašymas****Modelis:****Ypač tvirtas, su 15° kairine spirale.****Privalumai:****Puikiai tinka, kai reikia pjauti nepertraukiamu režimu** (pvz., išilginį griovelį kiaurymėje).

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 0,4 mm

Bendras ilgis L: 45 mm

Koto  $\varnothing D_s$ : 2,8 mmKoto kvadratas  $\square$ : 2,1 mmKiaurymės  $\varnothing$ : 1,6 mm**Techninis aprašymas**

Kiaurymės $\varnothing$	1,6 mm
Drožlių griovelių skaičius	2
Sriegio $\varnothing$	2 mm
Sriegio žingsnis	0,4 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Norma	DIN 371
Koto $\varnothing D_s$	2,8 mm
Bendras ilgis L	45 mm

Koto kvadratas □	2,1 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	6 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M2
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	D
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	15-20 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Ketus (G)	ribotai tinka	9 m/min	K
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		

