

Garant**Ilgas kūginis gilintuvas 90°, be dangos, išorinis Ø Dc: 10,4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	150372 10,4
GTIN	4045197086174
Produktų klasė	11M

Aprašymas**Modelis:**

Visi gilintuvai su 3 pjovimo briaunomis, kurios specialiai užgalštos. Gilintuvo grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio.

Precizinis kūginis gilintuvas, pagamintas su siauresnėmis pjovimo tolerancijos ribomis negu reikalaujama pagal DIN335-C, **su ilgu cilindrinu kotu**.

Techninis aprašymas

Pirminio gręžimo Ø	2,5 mm
Įleidžiamiems varžtams DIN 7991	M5
Pastūma f plienui < 500 N/mm ²	0,12 mm/aps,
mažiausias gilintuvo Ø kiaurymeį nuo	2,5 mm
Išorinis Ø	10,4 mm
Koto tolerancija	h9
Koto Ø D _s	6 mm
Bendras ilgis L	157 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Danga	be dangos
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	90 laipsniai
Ašmenys	HSS
Norma	Gamykliniai standartai

Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	70 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	33 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	20 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	28 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	27 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	27 m/min	P
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		