

**Garant****VHM plėstuvus HPC kiaurosiosms kiaurymėms, TiAlN, Nominalusis Ø DC: 14mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 164362 14     |
| GTIN             | 4045197445858 |
| Produktų klasė   | 10N           |

**Aprašymas****Modelis:**

**NC tinkamas modelis** su tiesiu koto Ø standartizuotiems griebtuvams - ypač **hidrauliniams** arba **tiksliesiems patronams**. **Mažiausiam radialiniam mušimui** ir **maksimaliam proceso saugumui**. Nebereikia įsigyti specialių griebtuvų. Su vidiniu aušinimu **produktyviam apdirbimui** ir gamybos kaštams mažinti.

**Plėstuvų gamyklinė tolerancija:**

sveiki skaičiai ir Ø 0,5: H7 pagal DIN 1420  
1/100 matmenys Ø 3,97–12,03: +0,004/0

Su trumpomis pjovimo briaunomis ir kairine spirale.

**Paskirtis:**

**Kiaurymių HPC / HSC plėtimui.**

**Pastaba:**

**JAU YRA NAUJA KARTA!**

**Rekomenduojamas produktas Nr. 164420.**

Naudojama, kai gręžimo tipas: kai kiaurymė atvira

Kiaurymės Ø tolerancija: H7

Pjovimo briaunų skaičius Z: 6

Kiaurymės Ø tolerancija: H7

Pjovimo briaunos ilgis L<sub>c</sub>: 22 mm

Iškyšos ilgis L<sub>1</sub>: 80 mm

Bendras ilgis L: 130 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z: 6

Koto Ø D<sub>s</sub>: 14 mm

**Techninis aprašymas**

|   |                        |
|---|------------------------|
| Pastūma f plienui < 1100 N/mm <sup>2</sup>                          | 0,8 mm/aps,            |
| Nominalusis Ø D <sub>c</sub>  | 14 mm                  |
| Koto tolerancija  | h6                     |
| Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>  | 80 mm                  |
| Koto Ø D <sub>s</sub>   | 14 mm                  |
| Bendras ilgis L   | 130 mm                 |
| Pjovimo briaunos ilgis L <sub>c</sub>                               | 22 mm                  |
| Pjovimo briaunų skaičius Z  | 6                      |
| rekomenduojamas gręžimo Ø apdirbant plieną < 1100 N/mm <sup>2</sup> | 13,8 mm                |
| Kiaurymės Ø tolerancija   | H7                     |
| Danga   | TiAlN                  |
| Ašmenys   | VHM                    |
| Norma   | Gamykliniai standartai |
| Vidinis aušinimas   | taip                   |
| Kotas   | DIN 6535 HA su h6      |
| Pjovimo technika  | HPC                    |
| Naudojama, kai gręžimo tipas  | kai kiaurymė atvira    |
| Spalvinis žymėjimas   | žalia                  |
| Produkto rūšis  | Phillips antgalis      |

## Vartotojo duomenys

|                                 | Paskirtis | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|---------------------------------|-----------|----------------|-----------|
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>  | tinka     | 150 m/min      | P         |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>  | tinka     | 120 m/min      | P         |
| Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup> | tinka     | 120 m/min      | P         |
| Ketus                           | tinka     | 80 m/min       | K         |
| GGG                             | tinka     | 60 m/min       | K         |
| Uni                             | tinka     |                |           |

drėgnas, maks.

tinka

šlapias, min.

tinka