

Garant**Kūginių gilintuvų rinkinys Nr. 150150 dėžutėje 90°, be dangos, Gilintuvų kiekis: 7****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	150310 7
GTIN	4045197086037
Produktų klasė	11M

Aprašymas**Modelis:**

Kūginių gilintuvų rinkiniai **dėžutėse**. Puikiai tinka naudojimui dirbtuvėse.
Precizinis kūginis gilintuvas, pagamintas su siauresnėmis pjovimo tolerancijos ribomis negu reikalaujama pagal DIN335-C.

Paskirtis:

Precizinis kūginis gilintuvas užtikrina lygų kūginį gilinimą.

Turinys:

po 1 gilintuvą: dyd. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

Techninis aprašymas

Gilintuvų kiekis	7
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Danga	be dangos
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	90 laipsniai

Ašmenys	HSS
Norma	DIN 335 C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	70 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	33 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	28 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	27 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	27 m/min	P
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		

Priedai

Precizinis kūginis gilintuvas 90° Išorinis Ø Dc 25 mm	150150 25
Precizinis kūginis gilintuvas 90° Išorinis Ø Dc 6 mm	150150 6
Precizinis kūginis gilintuvas 90° Išorinis Ø Dc 11,5 mm	150150 11,5
Precizinis kūginis gilintuvas 90° Išorinis Ø Dc 8 mm	150150 8
Precizinis kūginis gilintuvas 90° Išorinis Ø Dc 19 mm	150150 19
Precizinis kūginis gilintuvas 90° Išorinis Ø Dc 15 mm	150150 15
Precizinis kūginis gilintuvas 90° Išorinis Ø Dc 10 mm	150150 10