

HOLEX**Kūginis gilintuvas 90°, TiN, Išorinis Ø Dc: 16,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	150180 16,5
GTIN	4045197085962
Produktų klasė	12M

Aprašymas**Modelis:**

Visi gilintuvai su 3 pjovimo briaunomis, kurios specialiai užgalastos ir užkuprintos.

Grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio.

Ekonomiškas modelis, su TiN danga, našiam darbui.

Paskirtis:

Precizinis kūginis gilintuvas užtikrina lygų kūginį gilinimą.

Techninis aprašymas

mažiausias gilintuvo Ø kiaurymei nuo	3,2 mm
Koto tolerancija	h9
Įleidžiamiems varžtams DIN 7991	M8
Pastūma f plienui < 500 N/mm ²	0,14 mm/aps,
Išorinis Ø	16,5 mm
Koto Ø D _s	10 mm
Bendras ilgis L	60 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Danga	TiN
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	90 laipsniai
Ašmenys	HSS

Norma	DIN 335 C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	38 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	ribotai tinka	34 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	32 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	32 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	9 m/min	M
CuZn	tinka	80 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		