

**Garant**
**precizinis kūginis gilintuvas 90°, TiAlN, Išorinis Ø Dc: 31mm**


## Užsakymo data

Užsakymo numeris	150170 31
GTIN	4045197085672
Produktų klasė	11M

## Aprašymas

### Modelis:

**Visi gilintuvai su 3 pjovimo briaunomis**, kurios specialiai užgalštos ir užkuprintos. Grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio.

Precizinis kūginis gilintuvas su TiN danga našesniai darbui.

### Paskirtis:

Precizinis kūginis gilintuvas užtikrina lygų kūginį gilinimą.

## Techninis aprašymas

Įleidžiamiesiems varžtams DIN 7991	M16
Išorinis Ø	31 mm
Pastūma f plienui < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/aps,
mažiausias gilintuvo Ø kiaurymei nuo	4,2 mm
Koto tolerancija	h9
Koto Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Bendras ilgis L	71 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Danga	TiAlN
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	90 laipsniai
Ašmenys	HSS

Norma	DIN 335 C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Al >10 % Si	ribotai tinka	25 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	34 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	32 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	32 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	9 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	8 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	80 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		