

Garant**Kūginių gilintuvų rinkinys Nr. 150170 dėžutėje 90°, TiAlN, Gilintuvų kiekis: 6****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	150315 6
GTIN	4045197365026
Produktų klasė	11M

Aprašymas**Modelis:**

Kūginių gilintuvų rinkiniai **dėžutėse**. Puikiai tinka naudojimui dirbtuvėse.

Turinys:

po 1 gilintuvą: Dyd. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

Techninis aprašymas

Gilintuvų kiekis	6
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Danga	TiAlN
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	90 laipsniai
Ašmenys	HSS
Norma	DIN 335 C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Spalvinis žymėjimas	žalia

Produkto rūšis

Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Al >10 % Si	ribotai tinka	25 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	34 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	32 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	32 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	9 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	8 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	80 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		

Priedai

precizinis kūginis gilintuvas 90° Išorinis Ø Dc 19 mm	150170 19
precizinis kūginis gilintuvas 90° Išorinis Ø Dc 6 mm	150170 6
precizinis kūginis gilintuvas 90° Išorinis Ø Dc 15 mm	150170 15
precizinis kūginis gilintuvas 90° Išorinis Ø Dc 10 mm	150170 10
precizinis kūginis gilintuvas 90° Išorinis Ø Dc 8 mm	150170 8
precizinis kūginis gilintuvas 90° Išorinis Ø Dc 11,5 mm	150170 11,5