

**Garant****Kūginis gilintuvas, ilgas 90°, be dangos, Išorinis Ø Dc: 6,3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	150371 6,3
GTIN	4045197086099
Produktų klasė	11M

**Aprašymas****Modelis:**

**Visi gilintuvai su 3 pjovimo briaunomis**, kurios specialiai užgalastos. Gilintuvo grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio.

Precizinis kūginis gilintuvas, pagamintas su siauresnėmis pjovimo tolerancijos ribomis negu reikalaujama pagal DIN335-C, **su ilgu cilindrinio kotu**.

**Techninis aprašymas**

Įleidžiamiems varžtams DIN 7991	M3
Pirminio gręžimo Ø	1,5 mm
Išorinis Ø	6,3 mm
Pastūma f plienui < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,09 mm/aps,
Koto tolerancija	h9
mažiausias gilintuvo Ø kiaurymei nuo	1,5 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	5 mm
Bendras ilgis L	104 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Danga	be dangos
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	90 laipsniai
Ašmenys	HSS

Norma	Gamykliniai standartai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	70 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	33 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	20 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	28 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	27 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	27 m/min	P
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		