

Garant**Mašininis sriegiklis su šachmatiniu dantų išdėstymu, be dangos, M: M5****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 131650 M5 |
| GTIN | 4045197069924 |
| Produktų klasė | 11H |

Aprašymas**Modelis:**

Su vidine pjova. Sriegiklio vijos išdėstytos šachmatine tvarka, todėl **sumažėja perduodamas sukimo momentas** ir **geriau paskirstoma sriegimo alyva**.

Privalumai:

Geriausiai tinka plastiškoms medžiagoms ir plonasieneis detalėms. Dėl mažesnio pasipriešinimo trinčiai nesideformuoja apdirbamas ruošinys.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 0,8 mm

Bendras ilgis L: 70 mm

Koto Ø D_s: 6 mm

Koto kvadratas □: 4,9 mm

Kiaurymės Ø: 4,2 mm

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------|---------|
| Kiaurymės Ø | 4,2 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 |
| Sriegio žingsnis | 0,8 mm |
| Sriegio Ø | 5 mm |
| Drožlių griovelių skaičius | 3 |
| Norma | DIN 371 |

| | |
|------------------------------|--|
| Koto $\varnothing D_s$ | 6 mm |
| Bendras ilgis L | 70 mm |
| Koto kvadratas \square | 4,9 mm |
| Tolerancijos klasė | ISO 2 6H |
| Ašmenys | HSS E |
| Sriegio gylis | 15 mm |
| Sriegio tipas | M |
| Sriegio dydis | M5 |
| Danga | be dangos |
| Profilio kampas | 60 laipsniai |
| Sriegio norma | DIN 13 |
| Kreipiančiosios dalies forma | B |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki $3 \times D$, kai kiaurymė atvira |
| Pjovimo kryptis | dešinin. |
| Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | sriegiklius |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------|-----------|
| Aliuminis (trumpadrožlis) | ribotai tinka | 13 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 15 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 15 m/min | P |
| Ketus (G) | ribotai tinka | 9 m/min | K |
| Alyva | tinka | | |

drėgnas, maks.

ribotai tinka