

**Sriegiklis trumpas, be dangos, M: M4****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	131600 M4
GTIN	
Produktų klasė	12H

Aprašymas**Modelis:****Su vidine įpjova.****Paskirtis:****Naudojamas kaip rankinis arba mašininis sriegiklis.****Techninis aprašymas**

Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio žingsnis	0,7 mm
Sriegio Ø	4 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Kiaurymės Ø	3,3 mm
Norma	DIN 352
Koto Ø D _s	4,5 mm
Bendras ilgis L	45 mm
Koto kvadratas □	3,4 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	12 mm
Sriegio tipas	M

Sriegio dydis	M4
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		