



## Kūginis gilintuvas 90°, TiN, Išorinis Ø Dc: 19mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	150180 19
GTIN	4045197085979
Produktų klasė	12M

### Aprašymas

#### Modelis:

**Visi gilintuvai su 3 pjovimo briaunomis**, kurios specialiai užgalštos ir užkuprintos.

Grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio.

Ekonomiškas modelis, su TiN danga ,našiam darbui.

#### Paskirtis:

Precizinis kūginis gilintuvas užtikrina lygų kūginį gilinimą.

### Techninis aprašymas

Pastūma f plienui < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,14 mm/aps,
Įleidžiamiems varžtams ISO 2009, 2010,7046, 7047	M10
Išorinis Ø	19 mm
Koto tolerancija	h9
mažiausias gilintuvo Ø kiaurymei nuo	3,5 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Bendras ilgis L	63 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Danga	TiN
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	90 laipsniai
Ašmenys	HSS

Norma	DIN 335 C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	38 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	34 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	32 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	32 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	9 m/min	M
CuZn	tinka	80 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		