

**Garant****Mašininis sriegiklis, be dangos, M: M18****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	131700 M18
GTIN	4045197070128
Produktų klasė	11H

**Aprašymas****Modelis:****Ypač tvirtas, su 15° kairine spirale.****Privalumai:****Puikiai tinka, kai reikia pjauti nepertraukiamu režimu** (pvz., išilginį griovelį kiaurymėje).

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 2,5 mm

Bendras ilgis L: 125 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 14 mm

Koto kvadratas □: 11 mm

Kiaurymės Ø: 15,5 mm

**Techninis aprašymas**

Kiaurymės Ø	15,5 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Sriegio Ø	18 mm
Sriegio žingsnis	2,5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Norma	DIN 376
Koto Ø D <sub>s</sub>	14 mm

Bendras ilgis L	125 mm
Koto kvadratas □	11 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	54 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M18
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	D
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	15-20 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Ketus (G)	ribotai tinka	9 m/min	K
Alyva	tinka		

drėgnas, maks.

ribotai tinka