

HOLEX
Kūginis gilintuvas 90°, be dangos, Išorinis Ø Dc: 12,4mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	150175 12,4
GTIN	4045197085788
Produktų klasė	12M

Aprašymas
Modelis:

Visi gilintuvai su 3 pjovimo briaunomis, kurios specialiai užgalštos ir užkuprintos.

Grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio.

Kūginis gilintuvas, nebrangi alternatyva.

Paskirtis:

Precizinis kūginis gilintuvas užtikrina lygų kūginį gilinimą.

Techninis aprašymas

Įleidžiamies varžtams DIN 7991	M6
Pastūma f plienui < 500 N/mm ²	0,12 mm/aps,
Išorinis Ø	12,4 mm
mažiausias gilintuvo Ø kiaurymei nuo	2,8 mm
Koto tolerancija	h9
Koto Ø D _s	8 mm
Bendras ilgis L	56 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Danga	be dangos
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	90 laipsniai
Ašmenys	HSS

Norma	DIN 335 C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	70 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	33 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	28 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	ribotai tinka	27 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	27 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	8 m/min	P
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		