

Garant**Mašininis sriegiklis, be dangos, M: M3,5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	131700 M3,5
GTIN	4045197070036
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:****Ypač tvirtas, su 15° kairine spirale.****Privalumai:****Puikiai tinka, kai reikia pjauti nepertraukiamu režimu** (pvz., išilginį griovelį kiaurymėje).

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 0,6 mm

Bendras ilgis L: 56 mm

Koto Ø D_s: 4 mm

Koto kvadratas □: 3 mm

Kiaurymės Ø: 2,9 mm

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Drožlių griovelio skaičius	3
Sriegio Ø	3,5 mm
Sriegio žingsnis	0,6 mm
Kiaurymės Ø	2,9 mm
Norma	DIN 371
Koto Ø D _s	4 mm
Bendras ilgis L	56 mm

Koto kvadratas □	3 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	10,5 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M3,5
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	D
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	15-20 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Ketus (G)	ribotai tinka	9 m/min	K
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		

