

Garant**Mašininis sriegiklis ilgas, be dangos, M: M2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	131800 M2
GTIN	4045197070319
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:****Ilgas kotas (su siaurėjančiu koto Ø Gilesniam sriegimui).****Privalumai:**Puikiai tinka **sriegiams pjauti sunkiai prieinamose vietose.**

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS

Norma: DIN 357

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 0,4 mm

Bendras ilgis L: 70 mm

Koto Ø D_s: 1,4 mm

Kiaurymės Ø: 1,6 mm

Techninis aprašymas

Sriegio Ø	2 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Kiaurymės Ø	1,6 mm
Sriegio žingsnis	0,4 mm
Norma	DIN 357
Koto Ø D _s	1,4 mm
Bendras ilgis L	70 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H

Ašmenys	HSS
Sriegio gylis	4 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M2
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	A
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Ketus (G)	ribotai tinka	9 m/min	K
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		