

Garant**Ilgas kūginis gilintuvas 90°, be dangos, išorinis Ø Dc: 20,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	150372 20,5
GTIN	4045197086204
Produktų klasė	11M

Aprašymas**Modelis:**

Visi gilintuvai su 3 pjovimo briaunomis, kurios specialiai užgalastos. Gilintuvo grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio.

Precizinis kūginis gilintuvas, pagamintas su siauresnėmis pjovimo tolerancijos ribomis negu reikalaujama pagal DIN335-C, **su ilgu cilindrinio kotu**.

Techninis aprašymas

Įleidžiamiems varžtams DIN 7991	M10
Pastūma f plienui < 500 N/mm ²	0,16 mm/aps,
Pirminio gręžimo Ø	3,5 mm
mažiausias gilintuvo Ø kiaurymeį nuo	3,5 mm
Koto tolerancija	h9
Išorinis Ø	20,5 mm
Koto Ø D _s	10 mm
Bendras ilgis L	164 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Danga	be dangos
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	90 laipsniai
Ašmenys	HSS
Norma	Gamykliniai standartai

Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	70 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	33 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	20 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	28 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	27 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	27 m/min	P
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		