

Garant**Kūginių gilintuvų rinkinys Nr. 150170 dėžutėje 90°, TiAlN, Gilintuvų kiekis: 17**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	150315 17
GTIN	4045197365040
Produktų klasė	11M

Aprašymas

Modelis:

Kūginių gilintuvų rinkiniai **dėžutėse**. Puikiai tinka naudojimui dirbtuvėse.

Turinys:

po 1 gilintuvą: dyd. 4,3; 5; 6; 6,3; 7; 8; 8,3; 10; 10,4; 11,5; 12,4; 15; 16,5; 19; 20,5; 23; 25

Techninis aprašymas

Gilintuvų kiekis	17
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Danga	TiAlN
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	90 laipsniai
Ašmenys	HSS
Norma	DIN 335 C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Spalvinis žymėjimas	žalia

Produkto rūšis

Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Al >10 % Si	ribotai tinka	25 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	34 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	32 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	32 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	9 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	8 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	80 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		

Priedai

precizinis kūginis gilintuvas 90° Išorinis Ø Dc 15 mm	150170 15
precizinis kūginis gilintuvas 90° Išorinis Ø Dc 8,3 mm	150170 8,3
precizinis kūginis gilintuvas 90° Išorinis Ø Dc 6,3 mm	150170 6,3
precizinis kūginis gilintuvas 90° Išorinis Ø Dc 20,5 mm	150170 20,5
precizinis kūginis gilintuvas 90° Išorinis Ø Dc 10 mm	150170 10
precizinis kūginis gilintuvas 90° Išorinis Ø Dc 6 mm	150170 6
precizinis kūginis gilintuvas 90° Išorinis Ø Dc 8 mm	150170 8
precizinis kūginis gilintuvas 90° Išorinis Ø Dc 16,5 mm	150170 16,5
precizinis kūginis gilintuvas 90° Išorinis Ø Dc 19 mm	150170 19
precizinis kūginis gilintuvas 90° Išorinis Ø Dc 25 mm	150170 25
precizinis kūginis gilintuvas 90° Išorinis Ø Dc 4,3 mm	150170 4,3
precizinis kūginis gilintuvas 90° Išorinis Ø Dc 11,5 mm	150170 11,5

precizinis kūginis gilintuvas90° Išorinis Ø Dc 10,4 mm	150170 10,4
precizinis kūginis gilintuvas90° Išorinis Ø Dc 12,4 mm	150170 12,4
precizinis kūginis gilintuvas90° Išorinis Ø Dc 23 mm	150170 23
precizinis kūginis gilintuvas90° Išorinis Ø Dc 7 mm	150170 7
precizinis kūginis gilintuvas90° Išorinis Ø Dc 5 mm	150170 5