

**Garant**
**Mašininis sriegiklis Forma B, extra ilga, be dangos, M: M3**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	131760 M3
GTIN	4045197272225
Produktų klasė	11H

**Aprašymas**
**Modelis:**
**Su vidine įpjova.**
**Labai ilgas kotas.**
**≤ M10: kotas pagal DIN 371;**
**≥ M12: kotas pagal DIN 376.**
**Privalumai:**
**Puikiai tinka sriegimui sunkiai prieinamose vietose.**

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: Gamykliniai standartai

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 0,5 mm

Bendras ilgis L: 112 mm

 Koto Ø D<sub>s</sub>: 3,5 mm

Koto kvadratas □: 2,7 mm

Kiaurymės Ø: 2,5 mm

**Techninis aprašymas**

Sriegio žingsnis	0,5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio Ø	3 mm
Kiaurymės Ø	2,5 mm
Norma	Gamykliniai standartai

Koto $\varnothing D_s$	3,5 mm
Bendras ilgis L	112 mm
Koto kvadratas □	2,7 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	9 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M3
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$ , kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		

