

**Garant**
**Mašininis sriegiklis labai ilgas HSS-E-PM, oksiduotas, M: M4**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	131765 M4
GTIN	4045197532008
Produktų klasė	11H

**Aprašymas**
**Modelis:**
**Su vidine įpjova.**
**Kreipiančioji dalis su suteptais grioveliais, bet be griovelių drožlės.**
**Su itin ilgu kotu. <br>Visi dydžiai: kotas pagal DIN 376 (= siaurėjantis koto Ø), todėl puikiai tinka universaliam sriegimui giliose vietose.**
**Privalumai:**

Puikiai tinka sriegimui sunkiai prieinamose vietose.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E PM

Norma: Gamykliniai standartai

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 0,7 mm

Bendras ilgis L: 112 mm

 Koto Ø D<sub>s</sub>: 2,8 mm

Koto kvadratas □: 2,1 mm

Kiaurymės Ø: 3,3 mm

**Techninis aprašymas**

Kiaurymės Ø	3,3 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio žingsnis	0,7 mm
Sriegio Ø	4 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Norma	Gamykliniai standartai

Koto $\varnothing D_s$	2,8 mm
Bendras ilgis L	112 mm
Koto kvadratas □	2,1 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E PM
Sriegio gylis	12 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M4
Danga	oksiduotas
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$ , kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	24 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	21 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	21 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	21 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	9 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	8 m/min	M

CuZn	ribotai tinka	18 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		