

Garant**Kūginių gilintuvų rinkinys, ilgi Nr. 150371 dėžutėje 90°, Gilintuvų kiekis: 6**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	150373 6
GTIN	4045197086228
Produktų klasė	11M

Aprašymas

Modelis:

Praktiškas pasirinkimas montavimo darbams.

Kūginis gilintuvas Nr. 150371 **su ilgu kotu.****Turinys:**

po 1 gilintuvą: dyd. 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Tiekimo sudėtis:

6 dalių sriegpjovių rinkinys dėžutėje.

Techninis aprašymas

Gilintuvų kiekis	6
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	90 laipsniai
Ašmenys	HSS
Norma	Gamykliniai standartai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9

Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	70 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	33 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	20 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	28 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	27 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	27 m/min	P
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		

Priedai

Kūginis gilintuvas, ilgas90° Išorinis Ø Dc 16,5 mm	150371 16,5
Kūginis gilintuvas, ilgas90° Išorinis Ø Dc 10,4 mm	150371 10,4
Kūginis gilintuvas, ilgas90° Išorinis Ø Dc 8,3 mm	150371 8,3
Kūginis gilintuvas, ilgas90° Išorinis Ø Dc 20,5 mm	150371 20,5
Kūginis gilintuvas, ilgas90° Išorinis Ø Dc 6,3 mm	150371 6,3
Kūginis gilintuvas, ilgas90° Išorinis Ø Dc 12,4 mm	150371 12,4