

Garant**Sriegiklis trumpas, be dangos, M: M4****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	131450 M4
GTIN	4045197069757
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:****Su vidine įpjova.****Paskirtis:****Naudojamas kaip rankinis arba mašininis sriegiklis.**

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 352

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 0,7 mm

Bendras ilgis L: 45 mm

Koto $\varnothing D_s$: 4,5 mmKoto kvadratas \square : 3,4 mmKiaurymės \varnothing : 3,3 mm**Techninis aprašymas**

Drožlių griovelių skaičius	3
Kiaurymės \varnothing	3,3 mm
Sriegio \varnothing	4 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio žingsnis	0,7 mm
Norma	DIN 352
Koto $\varnothing D_s$	4,5 mm

Bendras ilgis L	45 mm
Koto kvadratas □	3,4 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	12 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M4
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		

