

Garant**Mašininis sriegiklis Forma B, extra ilga, be dangos, M: M4****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	131760 M4
GTIN	4045197070234
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:****Su vidine įpjova.****Labai ilgas kotas.**≤ **M10:** kotas pagal DIN 371;≥ **M12:** kotas pagal DIN 376.**Privalumai:**Puikiai tinka **sriegimui sunkiai prieinamose vietose.**

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: Gamykliniai standartai

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 0,7 mm

Bendras ilgis L: 112 mm

Koto Ø D_s: 4,5 mm

Koto kvadratas □: 3,4 mm

Kiaurymės Ø: 3,3 mm

Techninis aprašymas

Drožlių griovelių skaičius	3
Įpjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio Ø	4 mm
Kiaurymės Ø	3,3 mm
Sriegio žingsnis	0,7 mm
Norma	Gamykliniai standartai

Koto $\varnothing D_s$	4,5 mm
Bendras ilgis L	112 mm
Koto kvadratas \square	3,4 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	12 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M4
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		

