

Garant**Mašininis sriegiklis ilgas, be dangos, M: M3****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 131800 M3 |
| GTIN | 4045197070333 |
| Produktų klasė | 11H |

Aprašymas**Modelis:****Ilgas kotas (su siaurėjančiu koto Ø Gilesniam sriegimui).****Privalumai:**Puikiai tinka **sriegiams pjauti sunkiai prieinamose vietose.**

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS

Norma: DIN 357

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 0,5 mm

Bendras ilgis L: 70 mm

Koto Ø D_s: 2,2 mm

Kiaurymės Ø: 2,5 mm

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------|----------|
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 |
| Kiaurymės Ø | 2,5 mm |
| Sriegio žingsnis | 0,5 mm |
| Drožlių griovelių skaičius | 3 |
| Sriegio Ø | 3 mm |
| Norma | DIN 357 |
| Koto Ø D _s | 2,2 mm |
| Bendras ilgis L | 70 mm |
| Tolerancijos klasė | ISO 2 6H |

| | |
|------------------------------|--|
| Ašmenys | HSS |
| Sriegio gylis | 6 mm |
| Sriegio tipas | M |
| Sriegio dydis | M3 |
| Danga | be dangos |
| Profilio kampas | 60 laipsniai |
| Sriegio norma | DIN 13 |
| Kreipiančiosios dalies forma | A |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2×D, kai kiaurymė atvira |
| Pjovimo kryptis | dešinin. |
| Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | sriegiklius |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis (trumpadrožlis) | ribotai tinka | 13 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 15 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 15 m/min | P |
| Ketus (G) | ribotai tinka | 9 m/min | K |
| Alyva | tinka | | |
| drėgnas, maks. | ribotai tinka | | |